



# Vivida luce bianca spot

## Accentline

Bruciatore alogeno a bassa tensione in un riflettore in vetro. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni, per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione. Rivestimento dicroico che previene la trasmissione di calore agli oggetti.

### Vantaggi

- Brillante luce alogena per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione
- Completamente regolabile da 0 a 100% per soddisfare diversi requisiti di luminosità
- Costi di sostituzione inferiori grazie al numero maggiore di ore di funzionamento


### Caratteristiche

- Qualità superiore della luce con un'eccellente resa dei colori (Ra=100)
- Tecnologia a bassa pressione con vetro con filtro UV che consente l'utilizzo negli apparecchi per illuminazione senza vetro frontale
- Rivestimento dicroico
- Posizione di funzionamento universale
- Accensione immediata

### Applicazione

- Illuminazione spot d'accento per creare la giusta atmosfera in hotel, ristoranti e negozi

## Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

### Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) B

### Controlli e regolazione del flusso

Regolabile Sì

### Funzionamento e parte elettrica

Tensione (Nom) 12 V  
 Tempo di avvio (Nom) 0,0 s  
 Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom) instant full light s

### Informazioni generali

Attacco GU5.3  
 Durata nominale (Nom) 4000 h  
 Vita al 50% di guasti (Nom) 4000 h  
 Posizione di funzionamento UNIVERSAL  
 Durata specificata (ore) 4000 h  
 Ciclo di commutazione on/off 16.000 X

### Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom) 36 °  
 Temperatura di colore correlata (Nom) 3000 K  
 Indice di resa dei colori (Nom) 100  
 Angolo del fascio specificato 36 °

### Meccanica e corpo

Forma lampadina MR16

### Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	21 kWh
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	37 kWh
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	53 kWh

## Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Potenza (Specificata) (Nom)
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	20 W
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	35 W

Order Code	Full Product Name	Potenza (Specificata) (Nom)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	50 W

## Dati tecnici di illuminazione

## Accentline

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Intensità luminosa (Max)
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	205 lm	500 cd
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	430 lm	1000 cd

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Intensità luminosa (Max)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	680 lm	1500 cd

