



Helderwitte lichtspot

Accentline

Laagspanningshalogeenbrander in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Koudlichtspiegelcoating voorkomt warmteoverdracht naar het object.

Voordelen

- Helder, sprankelend halogeenlicht om uw objecten in de schijnwerpers te plaatsen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren


Kenmerken

- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index ($R_a=100$)
- Lagedruktechnologie met UV-blokkerend glas maakt gebruik mogelijk in armaturen zonder frontglas
- Koudlichtspiegelcoating
- Universele brandstand
- Start onmiddellijk

Toepassing

- Accentverlichtingsspot voor het scheppen van de juiste sfeer in hotels, restaurants en winkels

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

