



Helderwitte lichtspot

Accentline

Laagspanningshalogeenbrander in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Koudlichtspiegelcoating voorkomt warmteoverdracht naar het object.

Voordelen

- Helder, sprankelend halogeenlicht om uw objecten in de schijnwerpers te plaatsen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren


Kenmerken

- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (Ra=100)
- Lagedruktechnologie met UV-blokkerend glas maakt gebruik mogelijk in armaturen zonder frontglas
- Koudlichtspiegelcoating
- Universele brandstand
- Start onmiddellijk

Toepassing

- Accentverlichtingsspot voor het scheppen van de juiste sfeer in hotels, restaurants en winkels

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Goedkeuring en Toepassing

Energy Efficiency Label (EEL) B

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Spanning (nom.) 12 V
 Starting Time (Nom) 0,0 s
 Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) instant full light s

Algemene informatie

Lampvoet GU5.3
 Nominal Lifetime (Nom) 4000 h
 Life To 50% Failures (Nom) 4000 h
 Gebruiksstand UNIVERSAL
 Rated Lifetime (Hours) 4000 h
 Schakelcyclus 16.000X

Eisen aan armatuurontwerp

Beam Angle (Nom) 36 °
 Correlated Color Temperature (Nom) 3000 K
 Color Rendering Index (Nom) 100
 Rated Beam Angle 36 °

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm MR16

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energy Consumption kWh/1000 h
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	21 kWh
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	37 kWh
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	53 kWh

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Power (Rated) (Nom)
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	20 W
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	35 W

Order Code	Full Product Name	Power (Rated) (Nom)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	50 W

Eisen aan armatuurontwerp

Accentline

Order Code	Full Product Name	Luminous Flux (Nom)	Luminous Intensity (Max)
58839000	Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	205 lm	500 cd
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	430 lm	1000 cd

Order Code	Full Product Name	Luminous Flux (Nom)	Luminous Intensity (Max)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	680 lm	1500 cd

