



Spot med klart, hvitt lys

Accentline

Energisparende halogenbrenner i glassreflektor. Ideell løsning til mindre, dekorative armaturer, setter fokus på gjenstandene. Det dikroiske belegget forhindrer varmeoverføring til gjenstanden.

Fordeler

- Klart, strålende halogenlys som setter fokus på gjenstandene
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100 %, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Lavere utskiftningskostnader siden driftstiden er lengre


Funksjoner

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse ($R_a=100$)
- Lavtrykksteknologien og glass med UV-blokk gjør at den kan brukes i armaturer uten frontglass
- Dikroisk belegg
- Universell brennstilling
- Tennes umiddelbart

Søknad

- Spot til effektbelysning for å skape rett stemning i hoteller, restauranter og butikker

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

