



# Foco de luz branca viva

## Accentline 4.000 horas


Bico de halogéneo de baixa tensão em reflector de vidro. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas para realce de objectos. O revestimento dicróico impede a transmissão de calor para o objecto.

### Benefícios

### Características

### Aplicação

### Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

## Accentline 4.000 horas

### Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) B

### Controles e regulação

Regulável Sim

### Dados elétricos e de funcionamento

Tensão (Nom.) 12 V  
Tempo de arranque (Nom.) 0,0 s  
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) instant full light s

### Informações gerais

Casquilho GU5.3  
Vida útil nominal (Nom.) 4000 h  
Vida útil até 50% de falhas (Nom.) 4000 h  
Posição de funcionamento UNIVERSAL  
Vida útil nominal (horas) 4000 h  
Ciclo de comutação 16000X

### Dados técnicos de luminosidade

Ângulo do feixe (Nom.) 36 °  
Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 3000 K  
Índice de restituição cromática (Nom.) 100  
Ângulo do feixe nominal 36 °

### Dados mecânicos e de revestimento

Forma da lâmpada MR16

### Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	37 kWh
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	53 kWh

### Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Potência (Nominal) (Nom.)
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	35 W

Order Code	Full Product Name	Potência (Nominal) (Nom.)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	50 W

### Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso (Nom.)	Intensidade luminosa (Máx.)
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	430 lm	1000 cd

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso (Nom.)	Intensidade luminosa (Máx.)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	680 lm	1500 cd

Accentline 4.000 horas



© 2020 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2020, Abril 30 - Dados sujeitos a alteração