



Biến thế ET-S Tiêu chuẩn

Biến thế ET-S

Biến thế điện tử tần số cao (có sẵn phiên bản 60, 105 và 150 W), hoạt động với bóng đèn halogen 12 V

Lợi ích

- Hiệu suất cao so với biến thế điện tử
- Thiết kế đèn đơn giản tuân thủ EMI
- Có thể điều chỉnh độ sáng nhờ bộ điều chỉnh độ sáng theo cạnh đầu và cạnh kết thúc của sóng xung đã được Philips phê duyệt

Tính năng

- Tuổi thọ 30.000 giờ
- Tuân thủ EMI
- Đầu nổi vít
- Chứng nhận CE, SELV
- Hoạt động an toàn nhờ chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch và quá nhiệt

Ứng dụng


- Chiếu sáng nội thất nhà ở: phòng khách, trang trí và chiếu sáng tạo điểm nhấn
- Ứng dụng chuyên nghiệp: khu vực lễ tân, văn phòng, cửa hàng bán lẻ và phòng triển lãm

Biến thế ET-S

Phiên bản



Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	B2	A1	A2	B1
ET-S 15 LED 220-240V	3,4 mm	29,0 mm	23,4 in	115,0 mm	105,0 mm	45,0 mm

