



Spot med klart, hvidt lys fra den stilfulde aluminiumsreflektor

Aluline 111

Lavspændingshalogenbrænder i dekorativ aluminiumsreflektor med blændefri kappe. Ideel løsning til moderne armaturer i høj kvalitet og til at spotbelyse genstande. Aluminiumsbelægningen forhindrer varmedannelse i baggrundsbelysningen.

Fordele

- Klart, funklende halogenlys til at sætte spot på dine genstande
- Dæmpning fra 0 til 100 % giver den ønskede lysstyrke
- Lave udskiftningsomkostninger takket være lang levetid

Funktioner

- Exceptionel lyskvalitet med fremragende farvegengivelse (Ra = 100)
- Lavtryksteknologi med UV-blokerende glas gør det muligt at bruge lampen i armaturer uden frontglas
- Aluminiumsbelægning
- Levetid: 3.000 timer
- Tænder øjeblikkeligt

Anvendelsesområder

- Effektbelysning med spots til den rette belysning i f.eks. butikker eller på hoteller og restauranter

Aluline 111

Versions




G53, R111


Målskitse



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




Accent Diagrams



LDAC_HALUACN_50W_24D-Accent diagram

Aluline 111

Beam Diagrams



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

