



Vivida luce bianca spot emanata da un riflettore in alluminio dall'aspetto moderno

Aluline 111

Bruciatore alogeno a bassa tensione in un riflettore in alluminio decorativo equipaggiato con antiriflesso. Soluzione ideale per apparecchi moderni di alto profilo, per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione. Rivestimento in alluminio che evita il surriscaldamento eccessivo.

Vantaggi

- Brillante luce alogena per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione
- Completamente regolabile da 0 a 100% per soddisfare diversi requisiti di luminosità
- Costi di sostituzione ridotti grazie alla lunga durata

Caratteristiche

- Qualità superiore della luce con un'eccellente resa dei colori (Ra=100)
- Tecnologia a bassa pressione con vetro con filtro UV che consente l'utilizzo negli apparecchi per illuminazione senza vetro frontale
- Rivestimento in alluminio
- Durata: 3000 ore
- Accensione immediata

Applicazione


- Illuminazione spot d'accento per creare la giusta atmosfera in hotel, ristoranti e negozi

Aluline 111


Versions




Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




Accent Diagrams



Aluline 111

Beam Diagrams



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

