



Een spot helder wit licht uit een modern uitziende aluminium reflector

Aluline 111

Laagspanningshalogeenbrander in decoratieve aluminium reflector voorzien van anti-verblindingskap. Ideale oplossing voor high-end moderne armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Aluminium coating voorkomt warmte in het achterwaartse licht.

Voordelen

- Helder, sprankelend halogeenlicht om uw objecten in de schijnwerpers te plaatsen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lage vervangingskosten dankzij lange levensduur

Kenmerken

- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index ($R_a=100$)
- Lagedruktechnologie met UV-blokkerend glas maakt gebruik mogelijk in armaturen zonder frontglas
- Aluminiumcoating
- Levensduur: 3000 uur
- Start onmiddellijk

Toepassing

- Accentverlichtingsspot voor het scheppen van de juiste sfeer in hotels, restaurants en winkels

Aluline 111

Versions




G53, R111


Maatschets



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




Accent Diagrams



LDAC_HALUACN_50W_24D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

