



Spot med klart, hvitt lys fra en aluminiumsreflektor med et moderne utseende

Aluline 111

Energisparende halogenbrenner i en dekorativ aluminiumsreflektor utstyrt med antireflekshette. En ideell løsning til moderne kvalitetsarmaturer, som setter fokus på gjenstandene. Aluminiumsoverflaten forhindrer varme i bakgrunnslyset.

Fordeler

- Klart, strålende halogenlys som setter fokus på gjenstandene
- Kan dimmes helt, fra 0 til 100 %, for å oppfylle ulike krav til lysstyrke
- Lave vedlikeholdskostnader på grunn av lang levetid

Funksjoner

- Overlegen lyskvalitet med enestående fargegjengivelse ($R_a=100$)
- Lavtrykksteknologien og glass med UV-blokk gjør at den kan brukes i armaturer uten frontglass
- Aluminiumsoverflate
- Levetid: 3000 timer
- Tennes umiddelbart

Søknad

- Spot til effektbelysning for å skape rett stemning i hoteller, restauranter og butikker

Aluline 111

Versions




G53, R111


Målskisse



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




Accent Diagrams



LDAC_HALUACN_50W_24D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

