



Punct de lumină albă proaspătă, de la un reflector din aluminiu cu aspect modern

Aluline 111

Lampă cu halogen de joasă tensiune într-un reflector decorativ din aluminiu echipat cu capac anti-orbire. Soluția ideală pentru corpuri de iluminat moderne de calitate superioară, punând în evidență obiectele dumneavoastră. Învelișul din aluminiu nu permite transmiterea căldurii în lumina de fundal.

Beneficii

- Sursă de lumină cu halogen strălucitoare pentru evidențierea obiectelor dumneavoastră
- Reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100 %, pentru a corespunde diferitelor cerințe de luminozitate
- Costuri de înlocuire mici datorită duratei de viață mari

Caracteristici

- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor (Ra=100)
- Tehnologia de joasă presiune cu geam pentru blocarea razelor UV permite folosirea în corpuri de iluminat fără geam frontal
- Înveliș din aluminiu
- Durată de viață: 3000 de ore
- Pornire instantanee

Cerere

- Iluminat de accent cu proiectoare pentru crearea ambianței adecvate în hoteluri, restaurante și magazine

Aluline 111

Versions




G53, R111


Cote



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm




Accent Diagrams



LDAC_HALUACN_50W_24D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUACN_50W_24D-Beam diagram

