



Lumină punctiformă proaspătă cu halogen, de la un reflector turnat din aluminiu

Aluline 37/56

Lampa cu halogen de joasă tensiune într-un reflector specializat din aluminiu nu permite transmiterea căldurii în lumina de fundal; soclu baionetă pentru fixare sigură

Beneficii

- Sursă de lumină cu halogen strălucitoare pentru evidențierea obiectelor dumneavoastră
- Reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100 %, pentru a corespunde diferitelor cerințe de luminozitate
- Cheltuieli mai mici de înlocuire datorită numărului mai mare de ore de ardere

Caracteristici

- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor (Ra=100)
- Tehnologia de joasă presiune cu geam pentru blocarea razelor UV permite folosirea în corpuri de iluminat fără geam frontal
- Înveliș dicroic
- Poziție de funcționare universală
- Pornire instantanee


Cerere

- Iluminat de accent cu proiectoare pentru crearea ambianței adecvate în hoteluri, restaurante și magazine


Versions




Cote



Product	D (max)	C (max)
Aluline 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F	58 mm	58 mm



Accent Diagrams



Beam Diagrams

$\sqrt{RA}$	$2 \sqrt{25}$	$\frac{1}{\sqrt{A}}$	$\frac{1}{\sqrt{A}}$	h	E	$d(m)$
-------------	---------------	----------------------	----------------------	-----	-----	--------

LDBE_HALUPAB_50W_25D-Beam diagram

