



Στενή δέσμη από έντονο λευκό φως

Brilliantline Dichroic

Ανώτερης ποιότητας καυστήρας αλογόνου χαμηλής τάσης σε καθρέπτη. Ιδανική λύση για μικρά διακοσμητικά φωτιστικά, για να εστιάσετε το φωτισμό στα αντικείμενά σας. Η διχρωμική επιστρωση αποτρέπει τη μετάδοση της θερμότητας στο αντικείμενο.

Οφέλη

- Έντονο, ζωντανό φως αλογόνου για να εστιάσετε το φωτισμό στα αντικείμενά σας
- Δυνατότητα πλήρους ρύθμισης της έντασης, από 0 έως 100%, για ικανοποίηση διαφόρων απαιτήσεων φωτεινότητας
- Χαμηλότερο κόστος αντικατάστασης λόγω των περισσότερων ωρών λειτουργίας

Χαρακτηριστικά

- Ανώτερη ποιότητα φωτός με εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (Ra=100)
- Η τεχνολογία χαμηλής πίεσης με γυαλί που εμποδίζει την ακτινοβολία UV επιτρέπει τη χρήση σε φωτιστικά χωρίς εμπρός κρύσταλλο
- Διχρωμική επιστρωση
- Λειτουργία ανεξάρτητα από τη θέση
- Άμεση έναυση

Εφαρμογή


- Φωτισμός δέσμης για ανάδειξη και δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα

Brilliantline Dichroic

Versions




Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product

Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F



Accent Diagrams



Brilliantline Dichroic

Beam Diagrams

1/4 1 2 3 4 5 6 7 8 h E d(m)

LDBE_HDICHRO_50W_60D-Beam diagram

