



Helderwitte lichtspot

Brilliantline Koudlicht

Laagspanningshalogeenbrander van superieure kwaliteit in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Koudlichtspiegelcoating voorkomt warmteoverdracht naar het object.

Voordelen

- Helder, sprankelend halogeenlicht om uw objecten in de schijnwerpers te plaatsen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren

Kenmerken

- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index ($R_a=100$)
- Lagedruktechnologie met UV-blokkerend glas maakt gebruik mogelijk in armaturen zonder frontglas
- Koudlichtspiegelcoating
- Universele brandstand
- Start onmiddellijk

Toepassing


- Accentverlichtingsspot voor het scheppen van de juiste sfeer in hotels, restaurants en winkels

Versions




GU5.3, MR16, 60°

Maatschets




Product

Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F



Accent Diagrams



Beam Diagrams

$1/\lambda_{\text{max}}, \text{cm}^{-1}$	2×28	h	E_{e}	$d(\text{m})$
--	---------------	---	----------------	---------------

LDBE_HDICHRO_50W_60D-Beam diagram

