



Helderwitte lichtspot

Brilliantline Koudlicht

Laagspanningshalogeenbrander van superieure kwaliteit in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Koudlichtspiegelcoating voorkomt warmteoverdracht naar het object.

Voordelen

- Helder, sprankelend halogeenlicht om uw objecten in de schijnwerpers te plaatsen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren

Kenmerken

- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (Ra=100)
- Lagedruktechnologie met UV-blokkerend glas maakt gebruik mogelijk in armaturen zonder frontglas
- Koudlichtspiegelcoating
- Universele brandstand
- Start onmiddellijk

Toepassing

- Accentverlichtingsspot voor het scheppen van de juiste sfeer in hotels, restaurants en winkels


Brilliantline Koudlicht

Versions




GU5.3, MR16, 60°

Maatschets




Product

Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F



Accent Diagrams



Brilliantline Koudlicht

Beam Diagrams

1/4 1/2 3/4 1 2 3 4 5 6 7 8 h E d(m)

LDBE_HDICHRO_50W_60D-Beam diagram

