



Brillante luce bianca spot

Brilliantline Alu

Bruciatore alogeno a bassa tensione di qualità superiore in un riflettore in vetro. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni, per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione. Rivestimento in alluminio che evita il surriscaldamento eccessivo.

Vantaggi

- Brillante luce alogena per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione
- Completamente regolabile da 0 a 100% per soddisfare diversi requisiti di luminosità
- Costi di sostituzione inferiori grazie al numero maggiore di ore di funzionamento

Caratteristiche

- Qualità superiore della luce con un'eccellente resa dei colori (Ra=100)
- Tecnologia a bassa pressione con vetro con filtro UV che consente l'utilizzo negli apparecchi per illuminazione senza vetro frontale
- Posizione di funzionamento universale
- Durata: 4000 ore
- Accensione immediata

Applicazione

- Illuminazione spot d'accento per creare la giusta atmosfera in hotel, ristoranti e negozi

Warnings and safety


- A causa del calore diffuso dal bulbo, è richiesta una distanza minima di 0,5 mm tra il bulbo e materiali combustibili o oggetti soggetti ad essiccazione o sbiadimento.

Brilliantline Alu

Versions



Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm




Brilliantline Alu

Accent Diagrams




LDAC_HALUMR_35W_36D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDAC_HALUMR_35W_36D-Beam diagram



LDAC_HALUMR_50W_36D-Beam diagram

