



Helderwitte lichtspot

Brilliantline Alu (Aluminium)

Laagspanningshalogeenbrander van superieure kwaliteit in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Aluminium coating voorkomt warmte in het achterwaartse licht.

Voordelen

- Helder, sprankelend halogeenlicht om uw objecten in de schijnwerpers te plaatsen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren

Kenmerken

- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (Ra=100)
- Lagedruktechnologie met UV-blokkerend glas maakt gebruik mogelijk in armaturen zonder frontglas
- Universele brandstand
- Levensduur: 4000 uur
- Start onmiddellijk

Toepassing

- Accentverlichtingsspot voor het scheppen van de juiste sfeer in hotels, restaurants en winkels

Waarschuwingen en veiligheid

- In verband met de warmte die door de lamp wordt uitgestraald, is een minimumafstand van 0,5 m vereist tussen de lamp en brandbare materialen of voorwerpen die gevoelig zijn voor uitdrogen of flets worden.


Brilliantline Alu (Aluminium)

Versions



GU5.3, MR16

Maatschets



Product


Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Brilliantline Alu (Aluminium)




Brilliantline Alu (Aluminium)

Accent Diagrams



LDAC_HALUMR_35W_36D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUMR_35W_36D-Beam diagram

