



De nieuwe klassieke gloeilamp

Halogen Classic Kaars

Philips Halogen Classic Candle-lampen bieden u de klassieke vorm waar u aan gewend bent. Deze nieuwe 'klassieker' geeft licht van hoge kwaliteit, is dimbaar en start onmiddellijk.

Voordelen

- 'Look and feel' identiek aan die van een standaardlamp, met helder, sprankelend halogeenlicht
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Tweemaal langere levensduur dan een standaardlamp
- Onmiddellijk licht bij inschakelen

Kenmerken

- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (Ra=100)
- Netspanningslamp, geen transformator nodig
- Universele brandstand
- Start onmiddellijk

Toepassing

- Algemene en accentverlichtingstoepassingen in woningen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Vervanger voor traditionele lamp in klassieke armaturen


Halogen Classic Kaars

Versions



E14, B35, Clear

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP	36 mm	99.2 mm
Halogen Classic 18W E14 230V B35 1CT/15 SRP	36 mm	99.2 mm
Halogen Classic 28W E14 230V B35 1CT/15 SRP	36 mm	99.2 mm

Halogen Classic Kaars

Goedkeuring en Toepassing

Energy Efficiency Label (EEL) D

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Spanning (nom.) 230 V
 Starting Time (Nom) 0.0 s
 Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) instant full light

Algemene informatie

Lampvoet E14
 Nominal Lifetime (Nom) 2000 h
 Gebruiksstand UNIVERSAL
 Rated Lifetime (Hours) 2000 h
 Schakelcyclus 8000X

Eisen aan armatuurontwerp

Correlated Color Temperature (Nom) 2800 K
 Color Rendering Index (Nom) 100
 Llmf At End Of Nominal Lifetime (Min) 80 %

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking Helder
 Lampvorm B35

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energy Consumption kWh/1000 h
25265106	Halogen Classic 28W E14 230V B35 1CT/15 SRP	28 kWh
82054604	Halogen Classic 18W E14 230V B35 1CT/15 SRP	18 kWh
82058402	Halogen Classic 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP	42 kWh

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lamp		Power
		Current (Nom)	Overeenkomstig vermogen	(Rated) (Nom)
25265106	Halogen Classic 28W E14 230V B35 1CT/15 SRP	0.12 A	35 W	28.0 W
82054604	Halogen Classic 18W E14 230V B35 1CT/15 SRP	0.08 A	23 W	18.0 W

Order Code	Full Product Name	Lamp		Power
		Current (Nom)	Overeenkomstig vermogen	(Rated) (Nom)
82058402	Halogen Classic 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP	0.18 A	55 W	42.0 W

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement	Luminous Flux	Luminous Flux
		(gespec.) (nom.)	(Nom)	(Rated) (Nom)
25265106	Halogen Classic 28W E14 230V B35 1CT/15 SRP	12.4 lm/W	370 lm	370 lm
82054604	Halogen Classic 18W E14 230V B35 1CT/15 SRP	11.1 lm/W	204 lm	204 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement	Luminous Flux	Luminous Flux
		(gespec.) (nom.)	(Nom)	(Rated) (Nom)
82058402	Halogen Classic 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP	15.0 lm/W	630 lm	630 lm

Halogen Classic Kaars

