



Den nye netspændingshalogen spot. Kompakt design og klart, hvidt lys

Halogen Clickline G9

Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende glas og smeltesikring gør dækglas unødvendigt. Den kompakte Clickline giver et klart, hvidt lys over en lang levetid.

Fordele

- Klart, funklende halogenlys til at skabe den helt rette atmosfære
- Dæmpning fra 0 til 100 % giver den ønskede lysstyrke
- Lavere udskiftningsomkostninger takket være længere brændetid

Funktioner

- Fremragende lyskvalitet med rigtig god farvegengivelse (Ra = 100)
- Pære, som tilsluttes netspændingen – transformer ikke nødvendig
- Kompakt design, nemt at montere i armaturet
- Universel brænderplacering
- Tænder øjeblikkeligt

Anvendelsesområder


- Almen belysning, f.eks. i butikker, på restauranter, udstillinger og museer. Ideel til små, dekorative armaturer

Halogen Clickline G9

Versions



Målskitse



Product

Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10 13 mm 21,7 mm 45 mm

Halogen Clickline G9

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL) D

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

Drift og el

Spænding (nom.) 230 V
Opstartstid (nom.) 0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) instant full light

Generelle oplysninger

Sokkel G9
Nominel levetid (nom.) 2000 h
Driftsposition UNIVERSAL
Estimeret levetid (timer) 2000 h
Interval mellem tænd/sluk 8000X

Krav med hensyn til armaturdesign

Lyskildetemperatur (maks.) 950 °C

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.) 2800 K
Farvegengivelsesindeks (nom.) 100
LLMF ved den nominelle levetids udløb (min.) 80 %

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish Klar
Lyskildeform T13

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
25287325	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	28 kWh
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	28 kWh
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	42 kWh
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	18 kWh

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
25287325	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	0,12 A	28,0 W
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	0,12 A	28,0 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	0,18 A	42,0 W
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	0,08 A	18 W

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm (nom.) (nom.)	Lysstrøm (nominel) (nom.)
25287325	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	12,1 lm/W	370 lm	370 lm
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	12,1 lm/W	370 lm	370 lm

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm (nom.) (nom.)	Lysstrøm (nominel) (nom.)
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	15 lm/W	630 lm	630 lm
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	11,1 lm/W	204 lm	204 lm

Halogen Clickline G9

