



Η νέα κάψουλα αλογόνου τάσης δικτύου. Συμπαγές σχήμα, καθαρό λευκό φως

Halogen Clickline G9

Ιδανική λύση για μικρά, διακοσμητικά φωτιστικά. Το γυαλί που εμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία και η ασφάλεια επιτρέπουν τη χρήση χωρίς γυάλινο κάλυμμα. Ο συμπαγής λαμπτήρας Clickline παράγει καθαρό, λευκό φως και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Οφέλη

- Έντονο, ζωντανό φως αλογόνου για τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας
- Δυνατότητα πλήρους ρύθμισης της έντασης, από 0 έως 100%, για ικανοποίηση διαφόρων απαιτήσεων φωτεινότητας
- Χαμηλότερο κόστος αντικατάστασης λόγω των περισσότερων ωρών λειτουργίας

Χαρακτηριστικά

- Ανώτερη ποιότητα φωτός με εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (Ra=100)
- Λαμπτήρας τάσης δικτύου, χωρίς απαίτηση για μετασχηματιστή
- Συμπαγές μέγεθος, εύκολη τοποθέτηση στο φωτιστικό
- Λειτουργία ανεξάρτητα από τη θέση
- Άμεση έναυση

Εφαρμογή


- Γενικός φωτισμός σε καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, γκαλερί, εκθέσεις και μουσεία. Ιδανικός για χρήση σε μικρά, διακοσμητικά φωτιστικά

Halogen Clickline G9

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product

Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10 13 mm 21,7 mm 45 mm

Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Halogen Clickline G9

Έγκριση και εφαρμογή

Επίπεδο Ενεργειακής Απόδοσης (EEL) D

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Ναι

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση (ονομ.) 230 V
Χρόνος έναρξης (ονομ.) 0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.) instant full light

Γενικές πληροφορίες

Λυχνιολαβή G9
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.) 2000 h
Θέση λειτουργίας UNIVERSAL
Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής (ώρες) 2000 h
Κύκλος μεταγωγής 8000X

Απαιτήσεις σχεδιασμού φωτιστικού

Θερμοκρασία λαμπτήρα (μέγ.) 950 °C

Τεχνικός φωτισμός

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) 2800 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.) 100
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ελάχ.) 80 %

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημά

Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανής (CL)
Σχήμα λαμπτήρα T13

Έγκριση και εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
25287325	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	28 kWh
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	28 kWh
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	42 kWh
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	18 kWh

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)
25287325	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	0,12 A	28,0 W
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	0,12 A	28,0 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	0,18 A	42,0 W
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	0,08 A	18 W

Τεχνικός φωτισμός

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
25287325	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	12,1 lm/W	370 lm	370 lm
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	12,1 lm/W	370 lm	370 lm

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	15 lm/W	630 lm	630 lm

Halogen Clickline G9

Order Code	Full Product Name	Απόδοση	
		φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	11,1 lm/W	204 lm

