



La nouvelle capsule halogène à tension secteur. Lumière blanche étincelante de forme compacte

Halogen Clickline 230V

Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le fusible de sécurité permettent une utilisation sans cache en verre. La Clickline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pendant une longue durée de vie.

Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour créer l'ambiance souhaitée
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coût de remplacement réduit en raison des heures de fonctionnement plus longues

Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- Lampe à tension secteur, aucun transformateur requis
- Taille compacte, facile à intégrer dans le luminaire
- Position de fonctionnement universelle
- Instant start

Halogen Clickline 230V


Application

- Éclairage général dans les magasins, restaurants, hôtels, galeries, expositions et musées. Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs

Versions



Schéma dimensionnel



Product

Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Halogen Clickline 230V

Normes et recommandations

| | |
|--------------------|---|
| Classe énergétique | D |
|--------------------|---|

Gestion et gradation

| | |
|--------------------|-----|
| Intensité réglable | Oui |
|--------------------|-----|

Caractéristiques électriques

| | |
|---|--------------------|
| Tension (nom.) | 230 V |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,0 s |
| Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) | instant full light |

Caractéristiques générales

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Culot | G9 |
| Durée de vie nominale (nom.) | 2000 h |
| Position de fonctionnement | UNIVERSAL |
| Durée de vie nominale (heures) | 2000 h |
| Cycle d'allumage | 8000X |

Conditions techniques lumineuses

| | |
|---------------------------------|--------|
| Température de l'ampoule (max.) | 950 °C |
|---------------------------------|--------|

Photométries et Colorimétries

| | |
|--|--------|
| Température de couleur proximale (nom.) | 2800 K |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 100 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.) | 80 % |

Matériaux et finitions

| | |
|-----------------------|-------------|
| Finition de l'ampoule | Transparent |
| Forme de l'ampoule | T13 |

Normes et recommandations

| Order Code | Full Product Name | Consommation d'énergie kWh/1 000 h |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 86398700 | Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT | 28 kWh |
| 86401400 | Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT | 42 kWh |
| 89577300 | Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT | 18 kWh |

Caractéristiques électriques

| Order Code | Full Product Name | Courant lampe (nom.) | Puissance (valeur nominale) |
|------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 86398700 | Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT | 0,12 A | 28,0 W |
| 86401400 | Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT | 0,18 A | 42,0 W |

| Order Code | Full Product Name | Courant lampe (nom.) | Puissance (valeur nominale) |
|------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 89577300 | Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT | 0,08 A | 18 W |

Photométries et Colorimétries

| Order Code | Full Product Name | Efficacité lumineuse | | Flux lumineux (nominal) |
|------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | (valeur nominale) | Flux lumineux (nom.) | |
| 86398700 | Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT | 12,1 lm/W | 370 lm | 370 lm |
| 86401400 | Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT | 15 lm/W | 630 lm | 630 lm |

| Order Code | Full Product Name | Efficacité lumineuse | | Flux lumineux (nominal) |
|------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | (valeur nominale) | Flux lumineux (nom.) | |
| 89577300 | Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT | 11,1 lm/W | 204 lm | 204 lm |

Halogen Clickline 230V

