



Noua capsulă cu halogen la tensiunea rețelei. Formă compactă, lumină albă proaspătă

Halogen Clickline G9

Soluția ideală pentru corpuri de iluminat decorative mici. Sticla ce blochează razele UV și siguranța de protecție permit folosirea fără geam de protecție. Capsula Clickline compactă furnizează lumină albă intensă și o durată de viață îndelungată.

Beneficii

- Sursă de lumină cu halogen strălucitoare pentru crearea atmosferei potrivite
- Reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100 %, pentru a corespunde diferitelor cerințe de luminozitate
- Cheltuieli mai mici de înlocuire datorită numărului mai mare de ore de ardere

Caracteristici

- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor (Ra=100)
- Lampă la tensiunea rețelei, nu necesită transformator
- Dimensiuni compacte; ușor de introdus în corpul de iluminat
- Poziție de funcționare universală
- Pornire instantanee

Cerere

- Iluminat general în magazine, restaurante, hoteluri, galerii, expoziții și muzee. Ideală pentru utilizare în corpuri de iluminat decorative mici


Halogen Clickline G9

Versions



LPPR ECOHMVC 0001

Cote



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 19.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

