



# Nová klasika v oblasti světelných zdrojů

## Halogen Classic Reflector

Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

### Výhody

- Stejný vzhled jako klasická žárovka, poskytuje zářivé halogenové světlo
- Stmívatelné od 0 do 100% - splní různé požadaky na stmívání
- Dlouhá životnost, nízké náklady na údržbu

### Vlastnosti

- Vysoká kvalita světla a vynikající barevné podání ( $R_{a} \geq 100$ )
- Na síťové napětí, bez nutnosti použití transformátoru
- Univerzální provozní poloha
- Okamžitý start

### Aplikace




- Zvýrazňující a celkové osvětlení, vhodné pro domácnosti, kanceláře, obchody, hotely a restaurace. Náhrada za klasické žárovky v běžných svítidlech.

# Halogen Classic Reflector

## Versions



## Rozměrové výkresy




Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

# Halogen Classic Reflector

## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

### Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	D
------------------------------------	---

### Controls and Dimming

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

### Operating and Electrical

Napětí (jmen.)	230 V
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light

### General Information

Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Provozní poloha	UNIVERSAL
Jmenovitá životnost (hodin)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x

### Light Technical

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K
Index barevného podání (jmen.)	100

### Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Mléčná
----------------	--------

### Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	70 kWh
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	42 kWh
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	42 kWh
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	28 kWh

## Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)	Doba spuštění (max.)	Doba spuštění (jmen.)
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	0,30 A	70.0 W	-	0,0 s
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	0,12 A	42 W	-	0,0 s

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)	Doba spuštění (max.)	Doba spuštění (jmen.)
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	0,18 A	42 W	0,0 s	-
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	0,12 A	28.0 W	-	0,0 s

## General Information

## Halogen Classic Reflector

Order Code	Full Product Name	Patice	Životnost – 3 h/den
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	E27	-
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	E14	-

Order Code	Full Product Name	Patice	Životnost – 3 h/den
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	E27	2 a
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	E14	2 a

### Light Technical (1/2)

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (min.)	Vyzařovací úhel (jmen.)	Světelný tok	Světelný tok
				na konci životnosti (min.)	na konci životnosti (jmen.)
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	-	25 °	80 %	-
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	-	30 °	80 %	-

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (min.)	Vyzařovací úhel (jmen.)	Světelný tok	Světelný tok
				na konci životnosti (min.)	na konci životnosti (jmen.)
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	-	55 °	-	85 %
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	45	45 °	-	80 %

### Light Technical (2/2)

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (nom.)	Svítivost (max.)	Jmenovitý vyzařovací úhel
		(nom.)	(jmen.)	(nom.)	(max.)	úhel
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	-	-	485 lm	1440 cd	25 °
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	-	-	250 lm	780 cd	30 °

Order Code	Full Product Name	Měrný výkon (jmen.)	Světelný tok (jmen.)	Světelný tok (nom.)	Svítivost (max.)	Jmenovitý vyzařovací úhel
		(nom.)	(jmen.)	(nom.)	(max.)	úhel
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	6,3 lm/W	265 lm	265 lm	307 cd	55 °
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	5,35 lm/W	150 lm	150 lm	200 cd	45 °

### Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	R80
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	NR50

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	E80
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	R39

