



Noul bec clasic

Halogen Classic Reflector

Becurile Halogen Classic de la Philips sunt disponibile în formele clasice familiare. Acest „clasic” renăscut oferă lumină de înaltă calitate, permite reglarea intensității luminoase și se aprinde imediat.

Beneficii

- Aspect identic cu al lămpilor standard cu lumină cu halogen strălucitoare
- Cu reglare completă a intensității luminoase de la 0 la 100%, pentru a corespunde diferitelor cerințe de luminozitate
- Cost mai mic de înlocuire datorită numărului mai mare de ore de ardere

Caracteristici

- Calitate superioară a luminii cu o redare excelentă a culorilor (Ra=100)
- Lampă la tensiunea rețelei, nu necesită transformator
- Poziție de funcționare universală
- Pornire instantanee

Cerere




- Aplicații de iluminat de accent și general în locuințe, birouri, magazine, hoteluri și restaurante. Înlocuitor pentru becurile tradiționale din corpurile de iluminat clasice

Halogen Classic Reflector

Versions



Cote




Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

Halogen Classic Reflector

Cote



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	D
--	---

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Operating and Electrical

Tensiune (nom.)	230 V
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	instant full light

General Information

Durată de viață nominală (nom.)	2000 h
Poziție de funcționare	UNIVERSAL
Durată de viață nominală (ore)	2000 h
Ciclu de comutare	8000X

Light Technical

Temperatură de culoare corelată (nom.)	2800 K
Indice de redare a culorii (nom.)	100

Mechanical and Housing

Finisaj bec	Mat
-------------	-----

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	70 kWh
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	42 kWh
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	42 kWh
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	28 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Putere (Evaluată) (nom.)	Timp de pornire (max.)	Timp de pornire (nom.)
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	0,30 A	70.0 W	-	0,0 s
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	0,12 A	42 W	-	0,0 s

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Putere (Evaluată) (nom.)	Timp de pornire (max.)	Timp de pornire (nom.)
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	0,18 A	42 W	0,0 s	-
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	0,12 A	28.0 W	-	0,0 s

General Information

Halogen Classic Reflector

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Durată de viață cu utilizare 3 ore pe zi	
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	E27	-	
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	E14	-	

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Durată de viață cu utilizare 3 ore pe zi	
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	E27	2 a	
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	E14	2 a	

Light Technical (1/2)

Mechanical and Housing				Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață
Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (min.)	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	nominal (min.)	nominal (nom.)
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	-	25 °	80 %	-
68435001	EcoClassic 42W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	-	30 °	80 %	-

				Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață
Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (min.)	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	nominal (min.)	nominal (nom.)
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	-	55 °	-	85 %
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	45	45 °	-	80 %

Light Technical (2/2)

Order Code	Full Product Name	Randament		Flux		Unghi de distribuție
		luminos (nominal)	Flux luminos (nom.)	luminos (Evaluat)	Intensitate luminoasă (max.)	luminoasă nominal
83534201	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	-	-	485 lm	1440 cd	25 °
68435001	EcoClassic 42W E14	-	-	250 lm	780 cd	30 °

Order Code	Full Product Name	Randament		Flux		Unghi de distribuție
		luminos (nominal)	Flux luminos (nom.)	luminos (Evaluat)	Intensitate luminoasă (max.)	luminoasă nominal
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	6,3 lm/W	265 lm	265 lm	307 cd	55 °

