



De nieuwe klassieke gloeilamp

Halogen Classic T25L

Philips Halogen Classic-lampen bieden u de klassieke vorm waar u aan gewend bent. Deze nieuwe 'klassieker' geeft licht van hoge kwaliteit, is dimbaar en start onmiddellijk.

Voordelen

- Helder, sprankelend halogeenlicht om de juiste sfeer te scheppen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren

Kenmerken

- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (CRI = 100)
- Netspanningslamp, geen transformator nodig
- Universele brandstand
- Instant start

Toepassing

- Algemene en accentverlichtingstoepassingen in woningen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Ideaal voor gebruik in kleine wand- en plafondarmaturen


Halogen Classic T25L

Versions



E14 T25L CL

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm
Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	25 mm	86 mm

Halogen Classic T25L

Goedkeuring en Toepassing

Energy Efficiency Label (EEL) D

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Spanning (nom.) 230 V
Starting Time (Nom) 0.0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) instant full light

Algemene informatie

Lampvoet E14
Nominal Lifetime (Nom) 2000 h
Gebruiksstand UNIVERSAL
Rated Lifetime (Hours) 2000 h
Schakelcyclus 8000X

Eisen aan armatuurontwerp

Correlated Color Temperature (Nom) 2800 K
Color Rendering Index (Nom) 100
Llmf At End Of Nominal Lifetime (Min) 80 %

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking Helder
Lampvorm T25L

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energy Consumption kWh/1000 h
22303001	Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	18 kWh
22348104	Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	28 kWh

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lamp	Overeenkomstig vermogen	Power
		Current (Nom)		(Rated) (Nom)
22303001	Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	0.078 A	23 W	18.0 W
22348104	Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	0.122 A	35 W	28.0 W

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
22303001	Halogen Classic 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	204 lm/W	204 lm	204 lm

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
22348104	Halogen Classic CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	370 lm/W	370 lm	370 lm

Halogen Classic T25L

