PHILIPS

Lighting



Robustní design, kompaktní provedení

HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red je cenově dostupný spolehlivý kompaktní, lehký vysokofrekvenční předřadník určený pro použití se systémy o výkonu méně než 25 W v kombinaci se světelnými zdroji TL mini, TL-D, TL5 and TL5c, PL-T/C a PL-L/S. Série HF-M Red se vyznačuje robustním designem a vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. Index energetické účinnosti (CELMA EEI) těchto produktů je A2.

Výhody

- Lze jej používat v kombinaci s řídicími systémy pro detekci pohybu.
- Automatický restart (při poklesu napětí nebo výměně zdroje) zajišťuje snadný provoz a bezproblémovou výměnu světelného zdroje.
- Vhodné pro použití ve svítidlech třídy I nebo II

Vlastnosti


- Více než 60000 zapnutí/vypnutí jednoho světelného zdroje (v závislosti na kombinaci světelného zdroje a předřadníku)
- Vhodný pro nouzový provoz se stejnosměrným proudem a s napětím v rozmezí 190 až 254 V
- Naprogramované spouštění s předehřátím a bez blikání (méně než 0,8 s), což umožňuje zapínání a vypínání světelného zdroje, aniž by se zkracovala jeho životnost

HF-Matchbox Red

Aplikace

- Používá se v kombinaci s řídicími systémy pro detekci pohybu, například Phillips OccuPlus
- Určeno zejména pro použití v interiérech, například v bodových reflektorech, stropních svítidlech, světelných schránkách a svítidlech nouzového či bezpečnostního osvětlení, používaných často v prodejnách, kancelářských budovách, hotelech, soukromých domech a bytových domech
- Domácí použití, jako je osvětlení exteriérů zahrady, garáží či schodišť

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	94,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vstupní napětí	230 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz

Mechanické a materiály

Tělo	SH

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	101
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.