



# Robosztus és kompakt kialakítás

## HF-Matchbox Red

A HF-Matchbox Red megfizethető, megbízható, kompakt, pehelykönnyű és magas-frekvenciájú előtét, mely 25 W alatti teljesítményű rendszerekben használható TL mini TL-D, TL5 és TL5c, PL-T/C és PL-L/S lámpákkal kombinálva. A HF-M Red termékcsalád robusztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékosági indexe (CELMA EEI) A2.

### Előnyök

- Alkalmazható mozgásérzékelő rendszerek vezérlőrendszereiben.
- Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít.
- Használható I. vagy II. osztályú világítótestekben

### Szolgáltatások


- Több, mint 60,000 be/ki kapcsolás lámpánként (a lámpa/előtét kombinációtól függően)
- Megfelelő vészműködés esetén 190 és 254 V változó feszültségű üzemmódban
- Programozott, villogásmentes, előfűtött indítás (<0,8 ms) áramkör, amely lehetővé teszi a lámpa ki- és bekapcsolását a hasznos élettartam csökkentése nélkül.

### Alkalmazás

- Használható mozgásérzékelő vezérlőrendszerekkel, mint például a Philips OccuPlus rendszer
- Elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként kiskereskedelmi üzletekben, irodaépületekben, hotelekben, otthonokban és lakóépületekben használt spotfények, mennyezeti lámpák, fénydobozok, vészkijárat és biztonsági szerelvények
- Lakossági alkalmazások, például kültéri kertvilágítások, garázsok előterei, lépcsőházak

# HF-Matchbox Red

## Versions



## Méretezett rajza

A?

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 118 SH PL- C/PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 109 SH TL/PL- S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	94,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

### Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	230 to 240 V

### Általános információ

Lámpák száma	1 darab/egység
--------------	----------------

### Mechanika és tokozás

Ház	SH
-----	----

## Általános információ

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramkörtápolón (16 A, B típus) (névleges)	Fényforrás típus
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48	TL/TL5/PL-L
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159	TL/PL-S

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramkörtápolón (16 A, B típus) (névleges)	Fényforrás típus
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	101	TL/TL5/PL-C/S
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73	PL-C/PL-T

## A rendszer jellemzői

## HF-Matchbox Red

Order Code	Full Product Name	A lámpa teljesítménye PL-C esetén	A lámpa teljesítménye PL-L esetén	A lámpa teljesítménye PL-S esetén	A lámpa teljesítménye PL-T esetén	A lámpa teljesítménye TL esetén	A lámpa teljesítménye TL5 esetén	A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	19,3 W	-	-	-	19,8 W	24 W
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	-	-	6,5 W	-	5,3 W	-	9 W
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	8,9 W	-	-	-	-	13,1 W	14 W
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	15,9 W	-	-	15,2 W	-	-	18 W

