



Design robusto, formato compatto

HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Red è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI) di A2.

Vantaggi

Caratteristiche

Applicazione

Versions



HF-Matchbox Red

Disegno tecnico

A2

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 114 SH	4,2 mm	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
TL/TL5/PL-C/S 230-240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HF-M RED 109 SH TL/PL-S	4,4	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
S 230-240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HF-M RED 118 SH PL-C	4,4	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
C/PL-T 230-240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HF-M RED 124 SH	4,4	22,0	10,0	94,0	70,0	40,0
TL/TL5/PL-L 230-240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tensione in ingresso	230 to 240 V

Informazioni generali

Numero di lampade	1 pezzo/unità
-------------------	---------------

Meccanica e corpo

Corpo	SH
-------	----

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A) tipo B) (Nom)	Tipo di lampada
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48	TL/TL5/PL-L
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159	TL/PL-S

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A) tipo B) (Nom)	Tipo di lampada
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	101	TL/TL5/PL-C/S
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73	PL-C/PL-T

Caratteristiche del sistema

Order Code	Full Product Name	Potenza della lampada con PL-C	Potenza della lampada con PL-L	Potenza della lampada con PL-S	Potenza della lampada con PL-T	Potenza della lampada con TL	Potenza della lampada con TL5	Potenza specificata reattore-lampada
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	19.3 W	-	-	-	19.8 W	24 W
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	-	-	6.5 W	-	5.3 W	-	9 W
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	8.9 W	-	-	-	-	13.1 W	14 W
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	15.9 W	-	-	15.2 W	-	-	18 W

