



Design robusto, formato compacto

HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red é um balastro económico, fiável, compacto, leve e de elevada frequência para utilização com potências de sistema inferiores a 25 W em combinação com lâmpadas TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C e PL-L/S. A gama HF-M Red caracteriza-se por um design robusto que cumpre todas as normas internacionais relevantes em termos de segurança e desempenho e apresenta um índice de eficiência energética (CELMA EEI) de A2.

Benefícios

- · Pode ser utilizado com sistemas de controlo de detecção de movimento.
- O reinício automático (após buraco de tensão ou substituição de lâmpada) assegura um funcionamento fácil e reinstalação de lâmpadas sem problemas.
- · Adequado para utilização em luminárias de classe I ou de classe II

Características


- Mais de 60.000 comutações para ligar/desligar uma lâmpada (dependendo da combinação lâmpada/balastro)
- \cdot Produto adequado para funcionamento CC de emergência entre 190 e 254 V
- Arranque com pré-aquecimento, sem cintilação, programado (<0,8 s), que permite acender e apagar a lâmpada sem que a respectiva vida útil seja reduzida

Aplicação

- Utilizado com sistemas de controlo de detecção de movimento, como, por exemplo, o Philips OccuPlus
- Sobretudo para aplicações no interior, como, por exemplo, focos, iluminação descendente, caixas de luz e equipamentos de emergência e segurança utilizados generalizadamente em lojas de revenda, edifícios de escritórios, hotéis, casas particulares e edifícios residenciais
- Aplicações domésticas, como, por exemplo, a iluminação exterior de jardins, áreas de garagem e escadas

HF-Matchbox Red

Desenho dimensional



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S	4,4 mm	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
230-240V		mm	mm	mm	mm	mm
HF-M RED 114 SH	4,2 mm	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
TL/TL5/PL-C/S 230-240V		mm	mm	mm	mm	mm
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-	4,4 mm	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
T 230-240V		mm	mm	mm	mm	mm
HF-M RED 124 SH	4,4 mm	22,0	10,0	94,0	70,0	40,0
TL/TL5/PL-L 230-240V		mm	mm	mm	mm	mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas				
Frequência de entrada	50 a 60 Hz			
Tensão de entrada	230 a 240 V			
Frequência de linha	50 to 60 Hz			
Características mecânicas e compartimento				
Corpo	SH			

Funcionamento e caraterísticas elétricas

		Número de produtos em MCB		
Order Code	Full Product Name	(16 A tipo B) (Nom.)		
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48		
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159		

		Número de produtos em MCB		
Order Code	Full Product Name	(16 A tipo B) (Nom.)		
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	101		
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73		



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.