

Energeticky účinné riešenie

HF-Performer III prePL-T/C komp.žiarivky

HF-Performer III PL-T/C je energeticky nenáročný, úzky a vysokofrekvenčný elektronický predradník pre žiarivky PL-T a PL-C. Je ideálny na použitie v prostredí, kde sa vyžaduje vysoká energetická účinnosť. Rad HF-Performer III má robustný dizajn, splňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Výhody

- Robustný dizajn, ktorý splňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu v kombinácii s dobrou energetickou účinnosťou
- Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja) zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov.
- Hodí sa na núdzovú prevádzku s použitím jednosmerného prúdu s napätím 186 V až 275 V (pri $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$) a splňa normy IEC/EN 60598-2-22 pre svietidlá

Vlastnosti

- Životnosť 50 000 hodín pri maximálnej teplote skrinky v kombinácii s viac než 60 000 cyklami zapnutia a vypnutia jedného svetelného zdroja
- Naprogramovaný štart predhriateho zdroja bez blikania ($< 2,0\text{ s}$), čo umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez zníženia ich životnosti
- Aktívna korekcia účinnosti na zaručenie stabilného osvetlenia bez ohľadu na výkyvy napájacieho napätia
- Jednotka je chránená pred prepätím a nesprávnym zapojením.

HF-Performer III prePL-T/C komp.žiarivky


Aplikácie

- Ideálny na interiérové osvetlenie obchodov, pri ktorom sa vyžaduje zníženie výkonu na štvorcový meter alebo prevádzkových nákladov
- Používa sa s radiačimi systémami so snímačmi pohybu, napríklad Philips OccuPlus
- Najmä na interiérové použitie, napríklad pre reflektory, stropné a vstavané svietidlá, ktoré sa používajú predovšetkým v maloobchodných predajniach, kancelárskych budovách, obchodných domoch, hoteloch a obchodoch s tovarom dennej potreby
- Priemyselné priestory s dlhým prevádzkovým časom

Versions



Rozmerový obrázok



Product

HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	220 to 240 V

Všeobecné informácie

Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)	28
Počet svetelných zdrojov	2 kus/jednotka
Typ svetelného zdroja	PL-T/C

Mechanické časti a teleso

Teleso	S 103x67x30
--------	-------------

HF-Performer III prePL-T/C komp.žiarivky

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Index energetickej účinnosti
83417800	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Index energetickej účinnosti
83423900	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT

Systemová charakteristika

Order Code	Full Product Name	Výkon svetelného zdroja – PL-T/C	Menovitý výkon predradníka a svetelného zdroja
83417800	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	31.2/16 W	18 W

Order Code	Full Product Name	Výkon svetelného zdroja – PL-T/C	Menovitý výkon predradníka a svetelného zdroja
83423900	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	45/23.63 W	26 W

