

Giải pháp tiết kiệm năng lượng

HF-Performer III cho bóng đèn PL-T/C

HF-Performer III PL-T/C là bộ chấn lưu điện tử bền, mỏng và tần số cao cho bóng đèn huỳnh quang PL-T và PL-C. Là sản phẩm lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi hiệu quả năng lượng cao. Dòng sản phẩm HF-Performer III có thiết kế chắc chắn, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất quốc tế có liên quan, không những vậy còn tiết kiệm năng lượng (CELMA EEI A2).Chấn lưu được thiết kế chủ yếu để sử dụng trong nhà. Nếu sử dụng ngoài trời, bộ đèn phải tối thiểu là Cấp I và cần được bảo vệ đầy đủ khỏi nước và bụi xâm nhập. Khi lắp đặt cũng cần bảo vệ chấn lưu khỏi xung sét hoặc các biện pháp bảo vệ điện cần thiết khác tùy theo điều kiện cài đặt và ứng dụng chiếu sáng.

Lợi ích

- Thiết kế mạnh mẽ, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn hiệu suất và an toàn quốc tế có liên quan, đồng thời cho hiệu quả năng lượng tốt
- Tự động khởi động lại (sau khi bị sụt điện áp hoặc đổi đèn) đảm bảo vận hành trơn tru và thay thế đèn không phiền phức.
- Thích hợp cho hệ thống chiếu sáng khẩn cấp DC, 186 đến 275 V (ở -10°C) và phù hợp với quy chuẩn đèn IEC/EN 60598-2-22

Tính năng


- Tuổi thọ 50.000 giờ ở nhiệt độ cục bộ tối đa, cho phép hơn 60.000 lượt bật/tắt trên mỗi bóng đèn
- Khởi động làm nóng trước, được lập trình, không bị nhấp nháy (< 2,0 s), có thể bật/tắt đèn nhiều lần mà không làm giảm tuổi thọ bóng đèn
- Hiệu chỉnh hệ số công suất hiệu dụng để đảm bảo ánh sáng liên tục, không bị ảnh hưởng từ các dao động của điện áp nguồn
- Thiết bị được bảo vệ chống quá áp điện lưới và đấu nối sai.

HF-Performer III cho bóng đèn PL-T/C


Ứng dụng

- Lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng trong nhà cần giảm công suất chiếu sáng trên mỗi mét vuông hoặc chi phí vận hành
- Sử dụng với các hệ thống điều khiển phát hiện chuyển động như Philips OccuPlus
- Chủ yếu phục vụ chiếu sáng trong nhà, như đèn chiếu điểm, đèn downlight và các bộ đèn lắp âm thường dùng trong các cửa hàng bán lẻ, tòa nhà văn phòng, siêu thị, khách sạn và các cửa hàng tiện lợi
- Chiếu sáng các khu công nghiệp trong thời gian dài

Phiên bản



Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	4.2 mm	30.0 mm	103.8 mm	93.5 mm	67.8 mm	57.5 mm

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Mọi quyền được bảo lưu. Philips Lighting có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và/hoặc tạm dừng bất cứ sản phẩm nào tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước hay phải chịu bất kỳ nghĩa vụ gì và sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về các hậu quả phát sinh từ việc sử dụng ấn phẩm này.