



Solution à haute efficacité énergétique

HF-Performer III TL5

Le ballast HF-Performer III TL5 est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TL5 et TL5 Eco. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

Avantages

- Des économies optimales peuvent être réalisées en utilisant le HF-PIII avec des lampes TL5 ECO (solution système).
- Le démarrage programmé permet d'allumer/éteindre la lampe sans affecter sa durée de vie utile.
- Fonctionnement de secours CC conforme aux normes pour luminaires CEI/EN 60598-2-22
- Compatible avec des luminaires en classe de protection I et, après test, classe II

Fonctions

- Durée de vie de 50 000 heures à une température de coffret maximale et plus de 60 000 commutations allumage/extinction sur une lampe
- Démarrage avec préchauffage sans clignotement programmé (<1,0 s) permettant des allumages et des extinctions sans réduction de la durée de vie utile de la lampe
- La correction active du facteur de puissance garantit une lumière constante, indépendamment des fluctuations de la tension du secteur
- L'unité est protégée contre les tensions secteur excessives et les branchements incorrects
- Le connecteur universel Wago 251 offre la flexibilité nécessaire pour un câblage manuel horizontal, robotisé à poussoir ou robotisé ALF vertical.

HF-Performer III TL5

Application

- Utilisé avec des systèmes de contrôle à détection de mouvement tels que Philips OccuPlus
- Applications d'intérieur telles qu'immeubles de bureaux, hôpitaux, supermarchés, grands magasins, locaux industriels et établissements scolaires
- Applications d'extérieur de classe I, par exemple pour les sites industriels et les parkings

Versions



Schéma dimensionnel

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	425,0 mm	415,0 mm	30,0 mm
HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	21,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	39,0 mm
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 1 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

HF-Performer III TL5

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A2 BAT
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fonctionnement de secours	
Facteur ballast sur ballasts d'urgence (nom.)	100 %

Caractéristiques générales

		Nombre de produits sur disjoncteur (16 A courbe B)					Nombre de produits sur disjoncteur (16 A courbe B)		
Order Code	Full Product Name	(nom.)	Nombre de lampes	Type de lampe	Order Code	Full Product Name	(nom.)	Nombre de lampes	Type de lampe
86319200	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	28	1 pièce/unité	TL5 HO	95230800	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	8	2 pièce/unité	TL5/PL-L
86347500	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	12	2 pièce/unité	TL5 HO	86348200	HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC	28	1 pièce/unité	TL5/PL-L
72125300	HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz	28	3/4 pièce/unité	TL5	86351200	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC	12	2 pièce/unité	TL5/PL-L
95224700	HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	28	1 pièce/unité	TL5/PL-L	90504500	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	28	1 pièce/unité	TL5 HE
95226100	HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	20	2 pièce/unité	TL5/PL-L	90503800	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	28	2 pièce/unité	TL5 HE
95228500	HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC	20	1 pièce/unité	TL5/PL-L					

Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Boîtier
86319200	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	L 360x30x22
86347500	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	L 360x30x22
72125300	HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz	L 280x40x21
95224700	HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	L 360x30x21
95226100	HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	L 360x30x21
95228500	HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC	L 360x30x21

Order Code	Full Product Name	Boîtier
95230800	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	L 425x30x21
86348200	HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC	L 360x30x22
86351200	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC	L 360x30x22
90504500	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	L 360x30x22
90503800	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	L 360x30x22

Caractéristiques systèmes

Order Code	Full Product Name	Puissance de la						
		Puissance de la lampe sur PL-L	Puissance de la lampe sur TL5	Puissance de la lampe sur TL5 ECO	Puissance de la lampe sur TL5 HE	Puissance de la lampe sur TL5 HO	Puissance de ballast nominale	
86319200	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	-	54.5 W	48.5 W	-	-	49 W	
86347500	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	-	102.5 W	93 W	-	-	49 W	
72125300	HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz	-	41.5W@3x14 W; 56W@4x14 W	38W@3x14 W; 50.5W@4x14 W	-	-	14 W	

HF-Performer III TL5

Order Code	Full Product Name	Puissance de la lampe sur PL-L	Puissance de la lampe sur TL5	Puissance de la lampe sur TL5 ECO	Puissance de la lampe sur TL5 HE	Puissance de la lampe sur TL5 HO	Puissance de ballast nominale
95224700	HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	39.3W@40 W	-	20.5W@1x20 W; 32.5W@1x34 W	-	25W@1x24 W; 35W@1x39 W	24/39 W
95226100	HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	84W@2x40 W	-	42W@2x20 W; 68W@2x34 W; W	-	48W@2x24 W; 71W@2x39 W	24/39 W
95228500	HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC	74 W	71 W	70 W	-	-	80 W
95230800	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	80 W	80 W	-	-	-	80 W
86348200	HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC	51.5W@55 W	53 W@54 W	51W@50 W	-	-	54/55 W
86351200	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC	102W@55 W	111W@54 W	96W@50 W	-	-	54/55 W
90504500	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	-	-	-	14.0/36.5 W	-	14-35 W
90503800	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	-	-	-	28.0/70.0 W	-	14-35 W

