

Energia-takarékos megoldás

HF-Performer III TL-D fényforrásokhoz

A HF-Performer III TLD egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus előtét TL-D fénycsövekhez. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer III termékcsalád robusztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2).

Előnyök

Szolgáltatások


Alkalmazás

Versions



HF-Performer III TL-D fényforrásokhoz

Versions



Méretezett rajza

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energhasznosítási index A2 BAT

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia 50-60 Hz

Bemeneti feszültség 220 to 240 V

Vészhelyzeti működés

A vészjelítést világítási tényezője 100 %
(EBLF) (névleges)

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	Lámpák száma	Fényforrás
				típus
91162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	28	3/4 darab/ egység	TL-D

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	Lámpák száma	Fényforrás
				típus
91164000	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28	1 darab/ egység	TL-D

HF-Performer III TL-D fényforrásokhoz

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)		
		Lámpák száma	Fényforrás típus	
91166400	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	28	2 darab/egység	TL-D
91168800	HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12	3 darab/egység	TL-D

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)		
		Lámpák száma	Fényforrás típus	
91170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC	28	1 darab/egység	TL-D/PL-L
91172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12	2 darab/egység	TL-D/PL-L

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház
91162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x40x28
91164000	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28
91166400	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Ház
91168800	HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x40x28
91170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC	L 280x30x28
91172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	L 280x30x28

A rendszer jellemzői

Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye		
		A lámpa teljesítménye PL-L esetén	A lámpa teljesítménye D esetén	A lámpa névleges teljesítménye TL-használata esetén
91162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	-	52.5W@3x18W; 67.5W@4x18 W	18 W
91164000	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	30.7 W	31.1/16.6 W	36/18 W
91166400	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	63.3 W	64.4/35.5 W	36/18 W

Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye		
		A lámpa teljesítménye PL-L esetén	A lámpa teljesítménye D esetén	A lámpa névleges teljesítménye TL-használata esetén
91168800	HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	-	100 W	36 W
91170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC	51.5W@55 W	51.9W@58W; 59.6W@70 W	58 W
91172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	106.7W@55 W	107.2W@58 W; 110.5W@70 W	58 W

