



Energia-takarékos megoldás

HF-Performer II PL-T/C/R/L/TL5C fényforrásokhoz

A HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus előtét többféle CFL- ni alkalmazáshoz. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer EII termékcsalád robusztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2).

Előnyök

Szolgáltatások

Alkalmazás

Versions



HF-Performer II PL-T/C/R/L/TL5C fényforrásokhoz

Méretezett rajza

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/	4,5	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/	4,5	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiahasznosítási index A2

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia 50–60 Hz

Bemeneti feszültség 220 to 240 V

Általános információ

Fényforrás típus PL-T/C/L/TL5C

A rendszer jellemzői

A lámpa névleges teljesítménye elötét használata esetén 22–42 W

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	Lámpák száma
91397530	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28	1 darab/egység

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	Lámpák száma
91399930	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12	2 darab/egység

