



Fényerő-szabályozás – a következő lépés az energiatakarékosságban

HF-Regulator II PL-T/C-hez

Intelligens nagyfrekvenciájú elektronikus fényerő-szabályozó előtét, amely DALI-t (az IEC62386 szabványnak megfelelő Digital Addressable Lighting Interface technológia) vagy Touch and Dim (Érintés és fényerő-szabályozás) nyomógombprotokollt használ a fénycsövekhez. „Folyosó” móddal is rendelkezik, amely a Philips MultiOne segítségével programozható. A magas frekvenciájú működés növeli a fényminőséget és a lámpa élettartamát. Előre is megfelel az A1BAT szabványon alapuló jövőbeli előírásoknak


Előnyök

Szolgáltatások


Alkalmazás

HF-Regulator II PL-T/C-hez

Versions



Méretezett rajza



Product

HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+

HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz

HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energhasznosítási index A1 BAT

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia 50-60 Hz

Bemeneti feszültség 195-240 V

Mechanika és tokozás

Ház L 123x79x33

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)		
		Lámpák száma	Fényforrás típus	
24167600	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+	28	1 darab/egység	PL-T/C
24169000	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+	12	2 darab/egység	PL-T/C

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)		
		Lámpák száma	Fényforrás típus	
71864200	HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	12	1 darab/egység	TL5C
71862800	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	12	1 darab/egység	TL5C

A rendszer jellemzői

HF-Regulator II PL-T/C-hez

Order Code	Full Product Name	A lámpa teljesítménye PL-T esetén	A lámpa teljesítménye PL-T/C esetén	A lámpa teljesítménye TL5C esetén	A lámpa névleges teljesítménye elötét használata esetén
24167600	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+	31/41 W	25 W	23/38.5 W	26-42 W
24169000	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+	62/82 W	50 W	46/77/61 W	26-42 W
71864200	HF-Ri TD 155 TL5C E+	-	-	60.5 W	55 W

Order Code	Full Product Name	A lámpa teljesítménye PL-T esetén	A lámpa teljesítménye PL-T/C esetén	A lámpa teljesítménye TL5C esetén	A lámpa névleges teljesítménye elötét használata esetén
	195-240V 50/60Hz				
71862800	HF-Ri TD 160 TL5C E + 195-240V 50/60Hz	-	-	60 W	60 W

