



Edullinen, kestävä ratkaisu

HF-Selectalume II PL-T/C -lampuille Strain Relief

HF-Selectalume II:n on erittäin kustannustehokas, luotettava, matala ja edullinen liitäntälaitte, joka auttaa säästämään energiaa, lisää joustavuutta käyttöön ja varmistaa PL-T/C-lampuille erinomaisen suorituskyvyn. Kustannustehokas HF-Selectalume II PLTC SR on vankkarakenteinen ja kaikkien kansainvälisten turvallisuudelle ja suorituskyvylle asetettujen standardien mukainen. HF-Selectalume II on tarkoitettu käytettäväksi sisätilojen valaisimissa, kuten kohde-, uppo- ja downlight-valaisimissa, joita käytetään yleisesti toimistoissa, myymälöissä, teollisuustiloissa, hotelleissa, ravintoloissa ja muissa kohteissa, joihin on asennettu ohjauslaitteet valaistuksen sytyttämistä/sammuttamista varten.

Hyödyt

- HF-SII 2x18/26 W PL-T/C/T5c -sarjalla on vankka rakenne, ja se täyttää sisäiset turvallisuus-, EMC- ja lämpötilasuojausvaatimukset
- Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) takaa varman toiminnan ja yksinkertaisen lampunvaihdon (koskee vain liitäntälaitteita, jotka on tarkoitettu kahdelle lampulle)
- Häätätilannekäyttö IEC/EN 60598-22 -valaisinstandardien mukainen (koskee vain liitäntälaitteita, jotka on tarkoitettu kahdelle lampulle)
- Integroitu kupu ja vedonpoistaja

HF-Selectalume II PL-T/C -lampuille Strain Relief


Ominaisuudet

- Tuotteella on CE- ja ENEC-merkintä (koskee vain liitäntälaitteita, jotka on tarkoitettu kahdelle lampulle)
- Vankka rakenne, yli 70 000 tunnin käyttöikä, kun $T_a = 50\text{ °C}$, sekä yli 50 000 lampun sytytys-/sammutuskertaa (koskee vain liitäntälaitteita, jotka on tarkoitettu kahdelle lampulle)
- Energiatohokkuusluokka: A2
- Aktiivinen tehokertoimen korjaus varmistaa tasaisen valon verkkovirran vaihteluista riippumatta (koskee vain liitäntälaitteita, jotka on tarkoitettu kahdelle lampulle)

Käyttökohteet


- Sisävalaistuskäyttöön esimerkiksi myymälöissä, toimistorakennuksissa, valintamyymälöissä, hotelleissa, lähikaupoissa ja teollisuuskiinteistöissä, joissa lamput ovat päällä pitkiä aikoja (esim. käytävillä)
- Valaisimiin, joiden suojausluokka on I tai II, kuten kohde-, uppo- ja downlight-valaisimet
- Voidaan käyttää liikutunnistimien kanssa (esim. OccuPlus) tai kohteissa, joissa lamppuja sytytetään ja sammutetaan tiheästi (koskee vain liitäntälaitteita, jotka on tarkoitettu kahdelle lampulle)

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR	4,0 mm	32,0	125,5	93,5	67,8	57,5
220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

Tuotetiedot



HF-S II SR

HF-Selectalume II PL-T/C -lampuille Strain Relief

