




Megfizethető, robosztus megoldás

HF-Selectalume II PL-T/C Strain Relief

A HF-Selectalume II (független változatban) a költséghatékony, megbízható, vékony és megfizethető fénycsőmegoldás, amely kiemelkedő energiamegtakarítási jellemzőkkel, rendszerrugalmassággal és felülmúlhatatlan teljesítménnyel rendelkezik. A költséghatékony HF-Selectalume II PLTC SR robosztus kivitelű, amely megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak. A feszülésmentes kialakítású HF-S II főként PL-T/C lámpákra van optimalizálva. A HF-Selectalume II elsősorban beltéri alkalmazásokban, főként irodákban, kiskereskedelmi egységekben, hotelekben, éttermekben és egyéb hasonló alkalmazásokban telepített szpot-, mennyezeti és süllyesztett lámpák világítástechnikai szerelvényeivel használható.

Előnyök

- A robosztus kialakítású HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c termékcsalád megfelel a beltéri biztonsági, elektromágneses összeférhetőségi és hővédelmi követelményeknek
- Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít (csak a 2 lámpás előtéttek esetében)
- Egyenáramú vészvilágítási működés, amely megfelel a világítótestekre vonatkozó IEC/EN 60598-2-22 szabványnak (csak a 2 lámpás előtéttek esetében)
- Integrált érintkezőburkolat és feszülésmentesítés

HF-Selectalume II PL-T/C Strain Relief


Szolgáltatások

- Megfelel a CE és ENEC szabványok előírásainak (csak a 2 lámpás előtétetek esetében)
- A robusztus kialakítás 70 000 órás élettartamot biztosít $T_a=50\text{ °C}$ mellett, illetve 50 000 be- és kikapcsolást lámpánként (csak a 2 lámpás előtétetek esetében)
- Energiatakarékosági osztály: A2
- Az aktív teljesítménytényező-korrekció a hálózati feszültség ingadozásaitól független állandó megvilágítást biztosít (csak a 2 lámpás előtétetek esetében)

Alkalmazás


- Beltéri kereskedelmi alkalmazások, így például kiskereskedelmi üzletek, irodaépületek, bevásárlóközpontok, hotelek, vegyesboltok és hosszú üzemórájú ipari létesítmények (például folyosók)
- I. és II. védelmi osztályba tartozó világítótestek, így szpot-, mennyezeti és süllyesztett lámpák
- Mozgásérzékelő-vezérlő rendszerekkel (például Philips OccuSwitch) együtt és olyan alkalmazásokban is használható, amelyekben gyakori a ki-be kapcsolás (csak 2 lámpás előtétetekhez)

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR	4,0 mm	32,0	125,5	93,5	67,8	57,5
220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

Termék részletei



HF-S II SR

HF-Selectalume II PL-T/C Strain Relief

