




Soluție robustă, accesibilă

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Varianța independentă HF-Selectalume II este cea mai rentabilă, fiabilă, suplă și accesibilă soluție fluorescentă, cu o tehnologie de descărcare disruptivă pentru un consum de energie redus, flexibilitate a sistemului și performanțe inegalabile. Lampa economică HF-Selectalume II PLTC SR are un design robust care corespunde tuturor standardelor internaționale de siguranță și performanță. Descărcarea sarcinii HF-S II este optimizată în principal pentru lămpile PL-T/C. HF-Selectalume II este conceput pentru corpuri de iluminat pentru interior, precum proiectoarele, corpurile de iluminat cu distribuție inferioară și corpurile de iluminat încastate, care sunt utilizate pe scară largă în birouri, magazine, industrie, hoteluri, restaurante și alte aplicații.

Beneficii

- Gama HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c are o construcție robustă și satisface cerințele de siguranță internă, EMC și de protecție a temperaturii
- Repornirea automată (după căderi de tensiune sau după înlocuirea lămpii) asigură funcționarea ușoară și înlocuirea fără probleme a lămpii (doar pentru balasturi cu 2 lămpi)
- Funcționare de urgență D.C. în conformitate cu normele IEC/EN 60598-2-22 privind corpurile de iluminat (doar pentru balasturile cu 2 lămpi)
- Capac integrat pentru terminal și descărcarea sarcinii

Caracteristici


- În conformitate cu CE și ENEC (doar pentru balasturile cu 2 lămpi)
- Construcție robustă – durată de viață de peste 70.000 de ore la Ta=50 °C și 50.000 de comutări pornit/oprit pentru o singură lampă (doar pentru balasturile cu 2 lămpi)
- Clasă de eficiență energetică: A2
- Corecție activă a factorului de putere pentru a asigura lumina constantă, fără a ține cont de fluctuațiile tensiunii în rețea (doar pentru balasturile cu 2 lămpi)

HF-Selectalume II for PL-T/C Strain Relief

Cerere


- Aplicații de iluminat comercial în interior, precum cele din magazine, clădiri de birouri, supermarketuri, hoteluri, magazine alimentare sau spații industriale cu program de funcționare prelungit (de ex. pe coridoare)
- Pentru corpuri de iluminat din clasele de protecție I și II, cum ar fi proiectoarele, corpurile de iluminat cu distribuție inferioară și corpurile de iluminat încastrate
- Potrivite pentru utilizare împreună cu sistemele de control și detecție a mișcării precum Philips OccuSwitch sau în cadrul aplicațiilor cu comutări frecvente (pornit/oprit) (doar pentru balasturile cu 2 lămpi)

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR	4,0 mm	32,0	125,5	93,5	67,8	57,5
220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

Detalii produs



HF-S II SR

