



Yderst pålidelig energieffektiv standardløsning

HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-Selectalume II TL5 er den mest omkostningseffektive, driftssikre og enestående løsning med lysstofrør. Disse forkoblinger er en del af et overordnet højeffektivt belysningssystem, der kan hjælpe dig eller dine kunder til at opnå eventuelle internationale eller lokale energikoder, som du skal overholde. HF-Selectalume II TL5-forkoblinger er det ideelle valg til en lang række anvendelser i nye konstruktioner og eftermonteringer i den kommercielle sektor, herunder generel overflademontage samt kontorbelysning, parkeringshuse, lagre, steder med krav om vandsikring og andre anvendelser. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Fordele

- Fremragende energieffektivitet med teknologi, som reducerer stribedannelser i belysningssystemer ved lavere temperaturer
- Maksimal pålidelighed i systemdrift
- Multi-power teknologi for præcis drift af flere lyskildetyper med forskellige watt

Funktioner

- Højeste CELMA energieffektivitets indeks A2 BAT*
- Opfylder CE, ENEC, EL, CCC standarder
- Gennemsnitlig nominel driftstid over 85.000 timer (ved Ta 50°C) med en fejlrate på ≤ 0.1 pr. 1.000 t)
- Optimeret forvarmning af lyskilde for min. 50.000 on/off switch drift uden udskiftning af lyskilder

HF-Selectalume II for TL5 lamps



Anvendelsesområder

- Velegnet til DC-drift og nødbelysningsinstallationer; fuld overensstemmelse med kravene til nødbelysning i henhold til EN 61347-2-3-bilag J
- Lyskilde har udvidet levetid i frequent-switching applikationer, fx hvor der anvendes tilstedeværelsessensorer eller bevægelsessensorer
- Armaturer fra beskyttelsesklasse I og beskyttelsesklasse II anvendes i kontorbygninger, hospitaler, supermarkeder, stormagasiner, industribygninger og skoler

Versions



Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz

Mekanik og armaturhus

Armaturhus	L 280x30x21
------------	-------------

Godkendelse og anvendelsesområde

Indeks over energieffektivitet	A2 BAT
--------------------------------	--------

Drift og el

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

