

Soluzione conveniente, efficace

HF-Selectalume II for TL5 lamps

HF-Selectalume II è la soluzione fluorescente più economica, affidabile, compatta e conveniente, dotata della migliore tecnologia per risparmio energetico, flessibilità di sistema e performance insuperabili. La soluzione economica HF-Selectalume II è contraddistinta da un design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Selectalume II è una soluzione concepita per l'uso con apparecchi per illuminazioni per interni, come spotlight, downlight e apparecchi a incasso, ampiamente utilizzati in uffici, negozi, industria, hotel, ristoranti e altre applicazioni dove sono installati dispositivi di controllo con attività di accensione/spengimento occasionale

Vantaggi

Caratteristiche





Applicazione

Versions



HF-Selectalume II for TL5 lamps

Disegno tecnico



A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm
HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

Product
HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 235 TL5 II 220-240V 50/60Hz
HF-S 124-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione in ingresso 220 to 240 V

Funzionamento di emergenza

Fattore del flusso luminoso reattore di emergenza (EBLF) (Nom) 100 %

Informazioni generali

Tipo di lampada TL5

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Indice di efficienza energetica
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT

Order Code	Full Product Name	Indice di efficienza energetica
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

HF-Selectalume II for TL5 lamps

Order Code	Full Product Name	Indice di efficienza energetica
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
93933000	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT

Order Code	Full Product Name	Indice di efficienza energetica
93935400	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
93937800	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	
		Numero di lampade	
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	28	3/4 pezzo/unità
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	1 pezzo/unità
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	2 pezzo/unità
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	1 pezzo/unità
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	2 pezzo/unità

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	
		Numero di lampade	
93933000	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	1 pezzo/unità
93935400	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	2 pezzo/unità
93937800	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	15	3/4 pezzo/unità
75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	28	1 pezzo/unità
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	28	2 pezzo/unità

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Corpo
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x21.5
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21

Order Code	Full Product Name	Corpo
93933000	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21.5
93935400	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x21.5
93937800	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x21.5
75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L360x30x22
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	L360x30x22

Caratteristiche del sistema

Order Code	Full Product Name	Potenza della lampada con TL5	Potenza della lampada con TL5 HE	Potenza specificata reattore-lampada
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	44.2/55.0 W	-	14 W
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	51 W	-	49 W
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	100.2 W	-	49 W
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	54 W	-	54 W
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	97.2 W	-	54 W

Order Code	Full Product Name	Potenza della lampada con TL5	Potenza della lampada con TL5 HE	Potenza specificata reattore-lampada
93933000	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	23.5/38 W	-	24/39 W
93935400	HF-S 224/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	50/76 W	-	24/39 W
93937800	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	68.5/85.0 W	-	24 W
75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	14.7/37.0 W	14-35 W
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-	28.5/71.0 W	14-35 W

HF-Selectalume II for TL5 lamps

