



Betaalbare, robuuste oplossing

HF-SELECTALUME II TL5

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Voordelen

- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervangings) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervangings.
- Noodverlichting op gelijkstroomvoeding in overeenstemming met de IEC/EN 60598-2-22 armatuurnormen.
- Geschikt voor armaturen met beschermingsklasse I en, na testen, II

Kenmerken

- Voldoet aan CE en KEMA-KEUR
- Gemiddelde levensduur meer dan 50.000 uur bij $T_a = 50^\circ\text{C}$
- Snelle warme lampstart met voorverwarming van gloeispiraals $<1,2\text{ s}$
- Actieve correctie van de arbeidsfactor om constant licht te verzekeren, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties
- De Wago 744-connector biedt de flexibiliteit voor horizontale handmatige of geautomatiseerde (robot) insteekbedrading, inclusief een eenvoudige voorziening voor draadontgrendeling.

HF-SELECTALUME II TL5


Toepassing

- Ideaal voor toepassingen waar behoefte bestaat aan het beperken van het aantal watt per vierkante meter of het verlagen van de bedrijfskosten
- Toepassingen waarin regelapparaten zijn geïnstalleerd met incidenteel in-/uitschakelen (bijv. waar bewegings- of lichtgevoelige detectors die de netspanning schakelen)
- Professionele binnentoepassingen met lange bedrijfsuren, zoals kantoorgebouwen, callcenters, klaslokalen, hotels, warenhuizen, winkels, supermarkten, gemakswinkels en industriële ruimten met lange bedrijfsuren (bijv. gangen en laaghangende lichtlijnsystemen) en parkeergarages

Versions



Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Behuizing	L 280x30x21
-----------	-------------

Keurmerken en classificaties

Energierendement-index	A2 BAT
------------------------	--------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

HF-SELECTALUME II TL5

		Aantal producten op MCB (16 A
Order Code	Full Product Name	Type B) (nom.)
8711500999368	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12
8711500999375	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

		Aantal producten op MCB (16 A
Order Code	Full Product Name	Type B) (nom.)
8711500999382	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

