



Η πιο αξιόπιστη τυπική λύση ενεργειακής απόδοσης

HF-Selectalume II για λαμπτήρες TL-D

Το μπάλαστ HF-Selectalume II TL-D είναι η πιο οικονομική, αξιόπιστη και εξαιρετική λύση για λαμπτήρες φθορισμού. Αποτελούν μέρος ενός συστήματος φωτισμού ενεργειακής απόδοσης που μπορεί να βοηθήσει εσάς και τους πελάτες σας να συμμορφώνεστε με οποιοδήποτε απαιτούμενο διεθνή ή τοπικό κώδικα ρύθμισης ενεργειακών θεμάτων. Τα μπάλαστ HF-Selectalume II TL-D είναι η ιδανική επιλογή για ευρύ φάσμα εφαρμογών νέων κατασκευών και αντικαταστάσεων στον εμπορικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εφαρμογών τοποθέτησης σε επιφάνεια ή φωτισμού γραφείων, χώρων στάθμευσης, αποθηκών, των εφαρμογών με αδιάβροχα φωτιστικά και άλλων εφαρμογών. Το μπάλαστ έχει σχεδιαστεί κυρίως για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Για υπαίθριες εφαρμογές, το φωτιστικό πρέπει να είναι τουλάχιστον Κατηγορίας I και πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένο από το νερό και τη σκόνη. Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις που προκαλούνται από κεραυνούς ή οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη προστασία του ηλεκτρικού κυκλώματος επιβάλλεται σε τέτοιες τυπικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές.

Οφέλη

Χαρακτηριστικά


Εφαρμογή

HF-Selectalume II για λαμπτήρες TL-D

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



A2

Product

HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz

Τάση εισόδου 220 to 240 V

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Συντελεστής φωτεινότητας του μπάλαστ ασφαλείας (EBLF) (ονομ.) 100 %

Γενικές πληροφορίες

Τύπος λαμπήρα TL-D

Έγκριση και εφαρμογή

HF-Selectalume II για λαμπτήρες TL-D

Order Code	Full Product Name	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (ονομ.)	Αριθμός λαμπτήρων
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	1 τεμάχιο/μονάδα
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	1 τεμάχιο/μονάδα
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	2 τεμάχιο/μονάδα

Order Code	Full Product Name	Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (ονομ.)	Αριθμός λαμπτήρων
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	2 τεμάχιο/μονάδα
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	3/4 τεμάχιο/μονάδα

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Περίβλημα
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Περίβλημα
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Χαρακτηριστικά συστήματος

Order Code	Full Product Name	Ισχύς λαμπτήρα PL-L	Ισχύς λαμπτήρα TL-D	Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	35 W	36 W
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	49.5 W	58 W
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	61.2 W	63.9/32.9 W	36/18 W

Order Code	Full Product Name	Ισχύς λαμπτήρα PL-L	Ισχύς λαμπτήρα TL-D	Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	102 W	58 W
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	52.3/66.0 W	18 W

