



Edullinen, vankka ratkaisu

HF-Selectalume II TL-D -lampuille

HF-Selectalume II on erittäin kustannustehokas, luotettava, ohut ja edullinen loisteputkiratkaisu, joka tarjoaa huomaamatonta teknologiaa, energiansäästöä, järjestelmäjoustavuutta ja verratonta suorituskykyä. Kustannustehokas HF-Selectalume II on malliltaan vankka ja kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen. HF-Selectalume II on tarkoitettu sisäkäyttöön valaisimissa, kuten kohdevalaisimissa, downlight-valaisimissa ja upotettavissa valaisimissa. Niitä käytetään yleisesti toimistoissa, myymälöissä, teollisuustiloissa, hotelleissa, ravintoloissa ja muissa kohteissa, joihin on asennettu ohjauslaitteet valojen ajoittaista sytyttämistä ja sammuttamista varten.

Hyödyt

- Automaattinen uudelleensytytys (jännitekuopan tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon
- Häätätilannekäyttö IEC/EN 60598-2-22 -valaisinstandardien mukainen
- Sopii valaisimiin, joiden suojaluokka on luokka I ja testauksen jälkeen luokka II

Ominaisuudet

- CE- ja Kema-Keur-standardien mukainen
- Keskimääräinen käyttöikä 50 000 tuntia, Ta = 50 °C
- Nopean lampun lämmin käynnistys hehkulangan esilämmityksen ansiosta, < 1,6 s
- Aktiivinen tehokertoimen korjaus varmistaa tasaisen, verkkovirran vaihteluista riippumattoman valon
- Wago 744 -liitin tarjoaa joustavuutta vaakasuoraan manuaaliseen tai painettavaan johdotukseen, mukaan lukien yksinkertainen johdon vapautus

HF-Selectalume II TL-D -lampuille


Käyttökohteet

- Sopii erinomaisesti käyttökohteisiin, joissa halutaan vähentää tehoa neliometrillä tai alentaa käyttökustannuksia
- Käyttökohteet, joihin on asennettu ohjauslaitteita ohjaimet ajoittaista kytkentää ja katkaisua varten (esimerkiksi kohteet, joissa liiketunnistimet kytkevät verkkovirran)
- Ammattimaiseen pitkäaikaiseen sisäkäyttöön esimerkiksi toimistorakennuksissa, puhelinpalvelukeskuksissa, luokahuoneissa, hotelleissa, tavarataloissa, myymälöissä, valintamyymälöissä, lähikaupoissa ja teollisuuskiinteistöissä (esimerkiksi käytävät ja matalaerkkeriset reititysjärjestelmät) sekä pysäköintihalleissa

Versions



Mittapiirros



A2

Product

HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

HF-Selectalume II TL-D -lamput

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ottojännite	220 – 240 V

Hätätilakäyttö

Hätäliitäntälaitteen valovirtakerroin (EBLF) (nim.)	100 %
---	-------

Yleistä tietoa

Lampputyyppi	TL-D
--------------	------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiatohokkuusluokka
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Energiatohokkuusluokka
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	Lamppujen määrä
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	1 kappale/yksikkö
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	1 kappale/yksikkö
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	2 kappale/yksikkö

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	Lamppujen määrä
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	2 kappale/yksikkö
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	3/4 kappale/yksikkö

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Runko
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Runko
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Järjestelmän ominaisuudet

Order Code	Full Product Name	Lampun PL-L-teho	Lampun TL-D-teho	Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	35 W	36 W
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	49.5 W	58 W
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	61.2 W	63.9/32.9 W	36/18 W

Order Code	Full Product Name	Lampun PL-L-teho	Lampun TL-D-teho	Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	102 W	58 W
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	52.3/66.0 W	18 W

HF-Selectalume II TL-D -lampuille

