



Brillantes Licht in kompakter Form

IDE

Die IDE Hochvolt-Halogenlampe ist zum Betrieb ohne Trafo an Netzspannung (230 V) geeignet. Sie ist damit ideal für den Einsatz in der Beleuchtung von großen Plätzen und Hallen.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht
- Geringere Austauschkosten

Merkmale

- E40-Sockel
- Schutz des Brenners durch den Außenkolben
- Beliebige Brennstellung trotz hoher Leistung

Anwendung


- Für Flutlichtbeleuchtung von Sportstätten, Parkplätzen, Baustellen, Häfen und Vorfeldbereichen auf Flughäfen
- Für Innenraumbeleuchtung in geschlossenen Leuchten wie in Eingangshallen öffentlichen Gebäuden, Fabrikgebäuden und Sporthallen

IDE

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

