



Beschrijving:

HalogenA IDE

Netgevoede hoogvermogenlamp met dubbele mantel voor wit halogeenlicht

Voordelen

- Helder en schitterend halogeenlicht
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lage vervangingskosten dankzij lange levensduur

Kenmerken

- Eenkneeps kwartsstraler met recht wolframfilament in buisvormige mantel van thermisch bestendig helder glas
- Hoge lichtefficiëntie
- Uitstekende kleurweergave ($R_{a} = 100$)
- Kleurtemperatuur 2900K
- Universele brandstand

Toepassing

- Geschikt voor floodlighting buiten, zoals sportterreinen, parkeerplaatsen, bouwplaatsen, havens en luchthaventerreinen
- Ook geschikt voor binnengebruik: openbare gebouwen, fabriekshallen, sportzalen enz.


HalogenA IDE

Versions



E27/E40, T38

Maatschets



Product

HalogenA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6

