



Weite Flächen brillant beleuchten

Plusline Halogenstab lang

PlusLine Halogenstäbe bieten maximale Lichtabstrahlung zum Erhellen von großen Flächen.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um die richtige Atmosphäre zu schaffen

Merkmale

- Hochwertiges Licht mit hervorragender Farbwiedergabe (Ra=100)
- Lebensdauer: 2000 Stunden

Anwendung

- Für Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Restaurants, Hotels, Galerien, Ausstellungen und Museen
- Für dekorative Außenbeleuchtung wie Plakat- und Parkplatzbeleuchtung

Plusline Halogenstab lang

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10	11 mm	187.3 mm	185.7 mm	184.1 mm	189.1 mm
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187.3 mm	185.7 mm	184.1 mm	189.1 mm
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252.3 mm	250.7 mm	249.1 mm	254.1 mm

Plusline Halogenstab lang

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Elektrische Kenndaten

Startzeit (nom.)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (nom.)	instant full light

Allgemeine Eigenschaften

Sockel	R7S
Nennlebensdauer (nom.)	2000 h
Betriebsstellung	P4
Nennlebensdauer (Std.)	2000 h
Schaltzyklus	8000X

Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	900 °C
-------------------------	--------

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	2900 K
Farbwiedergabeindex (nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T11

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	Energieeffizienz-Label (EEL)
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	1000 kWh	C
05597201	Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10	1000 kWh	B
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	1500 kWh	C

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	4.35 A	230 V	1000 W
05597201	Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10	4.17 A	240 V	1000.0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	6.52 A	230 V	1500.0 W

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	21.5 lm/W	21500 lm	21500 lm
05597201	Plusline Large 1000W R7s 240V 1CT/10	21.5 lm/W	21500 lm	21500 lm

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	22 lm/W	33000 lm	33000 lm

Plusline Halogenstab lang

