



Illuminez votre maison avec un nombre infini de possibilités

DuraMax Deco Blunt Tip

Les ampoules décoratives longue durée DuraMax® à embout arrondi de Philips réduisent le tracas lié au remplacement des ampoules après quelques mois, car les produits DuraMax durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard. Les ampoules décoratives DuraMax à embout arrondi de Philips sont disponibles dans une variété de formes, de tailles et d'intensités avec des finis transparent et givré. Les ampoules transparentes fournissent une lumière scintillante décorative, alors que les ampoules givrées fournissent une lumière douce pour ajouter une touche agréable à la décoration de la maison.

Avantages

- Les ampoules décoratives longue durée DuraMax à embout arrondi de Philips durent plus longtemps que les lampes incandescentes standard, ce qui réduit considérablement le tracas lié au remplacement des ampoules qui grillent trop rapidement.
- Les ampoules décoratives DuraMax à embout arrondi de Philips ajoutent une touche agréable à la décoration de la maison.

DuraMax Deco Blunt Tip


Fonctions

- Durent au moins 1 an!*
- Disponibles dans une variété d'intensités.
- Les ampoules givrées diffusent une lumière blanche douce.
- Les ampoules transparentes diffusent une lumière scintillante décorative.
- Culot moyen et candélabre.
- Disponibles avec un culot moyen de forme BA9.5 : 25 watts, version transparente et 40 et 60 watts, versions transparente et givrée; culot candélabre de forme B10.5 : 25, 40 et 60 watts; culot moyen de forme B13 : 25, 40 et 60 watts, version transparente.
- *Durée calculée sur une utilisation quotidienne moyenne d'un certain nombre d'heures par jour, sept jours sur sept. Le nombre d'heures varient selon les produits et il y a certaines exceptions. Consultez l'emballage individuel du produit pour obtenir plus de détails.

Application

- Idéales pour les éclairages généraux et d'ambiance dans les appliques murales, les chandeliers et les autres équipements d'éclairage décoratifs

Schéma dimensionnel



Product

BC40ETC/D/LL 6/2PK

