



Illuminez votre maison avec un nombre infini de possibilités

DuraMax Fan

Les ampoules de ventilateur longue durée DuraMax® de Philips réduisent le tracas lié au remplacement des ampoules après quelques mois, car les produits DuraMax durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard. Disponibles en fini transparent et blanc ajoutant une touche décorative aux éclairages de ventilateur de plafond.

Avantages

- Les ampoules de ventilateur longue durée DuraMax de Philips durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard, ce qui réduit considérablement le tracas lié au remplacement des ampoules qui grillent trop rapidement.
- Les ampoules de ventilateur DuraMax de Philips ajoutent une touche décorative aux équipements de ventilateur de plafond.

Fonctions

- Durent au moins un an à un an et demi!*
- Disponibles dans une variété d'intensités.
- Culot moyen.
- Le fini blanc ajoute une lumière blanche douce et le fini transparent ajoute une lumière scintillante décorative.
- Disponibles en : 40 et 60 watts A15, version transparente ou blanche; 40 watts, B13, version transparente ou blanche.
- *Durée calculée sur une utilisation quotidienne moyenne d'un certain nombre d'heures par jour, sept jours sur sept. Le nombre d'heures varie selon les produits et il y a certaines exceptions. Consultez l'emballage individuel du produit pour obtenir plus de détails.

DuraMax Fan


Application

- Pour les éclairages généraux et d'ambiance dans les équipements de ventilateur de plafond.

Versions



Schéma dimensionnel



Product

BC60A15/D/W/FAN/GD

BC60A15/D/CL/FAN/GD

BC40A15/D/CL/FAN/GD

Fonctionnement et électricité

Tension (nom.) 120 V

Renseignements généraux

Culot E26

Application principale Appliance

Position de fonctionnement Universal

Durée de vie (en heures) 2000 h

Mécanique et boîtier

Forme de l'ampoule A15

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Puissance (nominale) (nom.)
129411	BC60A15/D/W/FAN/GD	60 W
129403	BC60A15/D/CL/FAN/GD	60 W

Order Code	Full Product Name	Puissance (nominale) (nom.)
129387	BC40A15/D/CL/FAN/GD	40 W

Données techniques sur l'éclairage

DuraMax Fan

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
129411	BC60A15/D/W/FAN/GD	550 lm
129403	BC60A15/D/CL/FAN/GD	620 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
129387	BC40A15/D/CL/FAN/GD	350 lm

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Fini de l'ampoule
129411	BC60A15/D/W/FAN/GD	White (WH)
129403	BC60A15/D/CL/FAN/GD	Clear (CL)

Order Code	Full Product Name	Fini de l'ampoule
129387	BC40A15/D/CL/FAN/GD	Clear (CL)

