



Kompakt gyújtók a világítótestek rugalmas kialakítása érdekében

HID gyújtók MK4 félpárhuzamos rendszerekhez

HID gyújtóelektródok félpárhuzamos rendszerekhez

Előnyök

- Egy gyújtó sokféle (35–600 W teljesítményű) lámpához
- A digitális változat élettartama hosszabb, mint a soros gyújtóelektródoké, és csendesen működik.
- Az elődeinél kisebb méretei miatt könnyebben beilleszthető a kompakt lámpatestekbe.

Szolgáltatások

- Maximális teljesítményt biztosít az új MK4 előtéttek esetén
- A félpárhuzamos gyújtóelektród csak félpárhuzamos áramkörrel működik, és megfelelő előtét szükséges hozzá.
- Szabvány kivitelben a gyújtóelektródok csavaros lezáróegységgel rendelkeznek
- Könnyű és kompakt termékek
- Csak a lámpa bekapcsolásakor folyik át áram a gyújtóelektródon

Alkalmazás





- Kültéri világítás

HID gyűjtők MK4 félpárhuzamos rendszerekhez

Versions



Méretezett rajza



Product

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Product

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

A1

B1

C1

67,5 mm

40,5 mm

28,0 mm

