PHILIPS

Lighting



Välitöntä lämpöä siellä, missä sitä tarvitaan

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Philipsin infrapunaheijastinhehkulamput on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, kuten maatiloille, kylpyhuoneisiin tai keittiöön ja niiden lähiympäristöön. Kovetettu lasi takaa lujan rakenteen. Pieni koko ja yleiskäyttöinen kanta mahdollistavat yhteiskäytön sopivien välineiden kanssa. Lämpölamppu on erinomainen keino luoda lämpöä. Philipsin infrapunalamput antavat suoraa, vedotonta lämpöä eläimille, ihmisille ja ruoalle. Tämän vuoksi maanviljelijät, kuluttajat ja kokit kautta maailman käyttävät Philipsin infrapunalamppuja. Nämä lamput ovat kestävimpiä ja tehokkaimpia lamppuja juuri näihin käyttötarkoituksiin.

Hyödyt

- PAR tuo 30 prosenttia korkeamman energiansäästön ainutlaatuisen heijastinjärjestelmän avulla
- Yksinkertainen ja turvallinen lämmönlähde ilman sirpalevaaraa
- 90 % energiasta siirtyy infrapunalämpönä.

Ominaisuudet

- Infrapunaheijastinvalikoima, jossa on luja ja vahva kovetetusta lasista valmistettu rakenne.
- Heijastimen muodon ansiosta tiivistynyt lämpö voidaan kohdistaa halutulle alueelle.
- PAR38-lampussa on kokonaan suljettu heijastin, mikä takaa korkean tehokkuuden.
- Vaivaton ja kätevä vaihto pitkään kestävien infrapunalamppujen ansiosta
- Punaiset lamput vähentävät näkyvää valonsäteilyä ja häikäisyä.

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Käyttökohteet

- Maatalous: Sikojen, siipikarjan, vasikoiden, varsojen ja koirien kasvatus ja hoito. Eläinlääkärien vastaanotot, eläintarhat ja eläinkaupat.
- Yleinen säteilylämmitys, kuten lämmintiskit, liesituulettimet, kylpyhuoneet ja lämmityslaitteet.
- Teollinen käyttö, kuten kuivaus, leivonta, karbonointi ja sulatus.

Versions




LPPR IRPR38 0001




PAR38 IR E27 Red

Mittapiirros




Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Mittapiirros



Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	183 mm

Yleistä tietoa

Kanta	E27
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	5 000 tuntia
Nimelliskäyttöikä	5 000 tuntia

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun materiaali	Kova lasi

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Käyttöasento
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	UNIVERSAL
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	UNIVERSAL
923211843801	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	H45
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	H45

Order Code	Full Product Name	Käyttöasento
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	H45
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	H45

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värimerkki
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	C
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	C
923211843801	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	-
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	-
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	-

Order Code	Full Product Name	Värimerkki
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	-
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	-
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	R
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	R

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	230 V	100 W
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	240 V	175 W
923211843801	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	230-250 V	150 W
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	150 W
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	230-250 V	250 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	250 W
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	375 W
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	240 V	100 W
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	240 V	175 W

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinta	Hehkulampun muoto
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	Kirkas	PAR38
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	Kirkas	PAR38
923211843801	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	Punainen	BR125
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	Kirkas	BR125
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	Punainen	BR125
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	Kirkas	BR125
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	Kirkas	R125
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	Punainen	PAR38
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	Punainen	PAR38

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.